

Garant GRIDLINE

**Armario vertical de pared perforada con puertas batientes transparentes,  
Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	942043 2000
GTIN	4062406135478
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario vertical de pared perforada en 40x28G

Realización como se describe en n.º 942033 tam. 2000/4, pero con **3 bandejas telescópicas verticales**. Extraordinariamente adecuado para una conservación que ocupa poco espacio de medios de suspensión y eslingas.

**Suministro:**

3 ud. cubetas portaobjetos para eslingas n.º 942054 tam. 2; 4 ud. soportes universales 45° n.º 955590 tam. 75; 4 ud. soportes universales 90° n.º 955600 tam. 100x100.

**Lacado:**

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

**Descripción técnica**

Profundidad en G	28
Número de paneles perforados	3
Anchura	1000 mm
Departamento vertical capacidad de carga	80 kg

Peso	243 kg
Anchura en G	40
Departamento vertical extraíble, profundidad útil	635 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil	1690 mm
Altura	2000 mm
Profundidad	700 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	Armario vertical de pared perforada
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario vertical

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------