

Garant GRIDLINE

**Armario vertical de pared perforada con puertas batientes de chapa maciza,
Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	942041 2000
GTIN	4062406135461
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario vertical de pared perforada en 40x28G

Realización como se describe en n.º 942033 tam. 2000/4, pero con **3 bandejas telescópicas verticales**. Extraordinariamente adecuado para una conservación que ocupa poco espacio de medios de suspensión y eslingas.

Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Con departamentos verticales extraíbles, con □ 9x9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento asientos de ganchos y soportes, así como accesorios para pared perforada. Paredes perforadas regulables a intervalos de 50 mm. Las paredes perforadas están guiadas en rieles telescópicos y llevan un **seguro de extracción individual**. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg. Superficie útil de los dos lados por departamento vertical extraíble 2,1 m² (profundidad x altura 635x1690 mm).

Suministro:

3 ud. cubetas portaobjetos para eslingas n.º 942054 tam. 2; 4 ud. soportes universales 45° n.º 955590 tam. 75; 4 ud. soportes universales 90° n.º 955600 tam. 100x100.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

Descripción técnica

Anchura en G	40
Altura	2000 mm
Departamento vertical extraíble, profundidad útil	635 mm
Departamento vertical capacidad de carga	80 kg
Profundidad en G	28
Profundidad	700 mm
Peso	243 kg
Número de paneles perforados	3
Departamento vertical extraíble, altura útil	1690 mm
Anchura	1000 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	Armario vertical de pared perforada
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario vertical

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------