

Garant GRIDLINE

Office Station completa, puerta plegable con puerta de impresora, 3 cajones, 2x30x28G, Tipo: DE**Datos de pedido**

Número de pedido	948800 DE
GTIN	4062406135515
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Ventanilla única cercana a la fabricación, para informar, comprobar y documentar.

Armario sobrepuesto con cierre corredizo de plástico cerrable y el siguiente equipamiento:

- **Iluminación integrada con tecnología LED.**
- **Interruptor con./des. para iluminación.**
- **5 tomas de corriente tipo F.**
- **2 estantes, regulables en altura a intervalos de 25 mm. Anchura útil 1400 mm, profundidad útil 300 mm.**
- **Tablero de trabajo extraíble (madera de melamina) con reborde contra caída por rodadura posterior, con bloqueo en posición final. Grosor de 29 mm. Extracción 150 mm.**
- **Pozo de cables integrado y pasacables.**
- **Cable de conexión de 7 m de longitud.**
- **Ventilador con filtro.**

Estructura inferior con carcasa de ordenador con puerta batiente cerrable con puerta de impresora. Armario de puertas plegables con estantes extraíbles, anchura útil 580 mm, profundidad útil 480 mm. En el armario de puertas plegables regleta de enchufes triple de 250 V / 16 A con interruptor Con/Des.

Estructura inferior carcasa de armario de herramientas con cajones de extensión total 100% (75 kg de capacidad de carga).

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Cierres corredizos de plástico no configurables en cuanto al color.

Descripción técnica

Profundidad	700 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cajón profundidad útil	600 mm
Peso	342 kg
Anchura	1500 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura	2200 mm
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	2×30×28G
Tipo de producto	Estación de oficina

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931163 300