

Garant GRIDLINE

Carcasa de impresora Office Station, puerta plegable con puerta de impresora, 30×28G, Tipo: 1**Datos de pedido**

Número de pedido	948815 1
GTIN	4062406135546
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Ventanilla única cercana a la fabricación, para informar, comprobar y documentar.
Carcasa del ordenador con puerta plegable cerrable con puerta de la impresora. Armario de puertas plegables con estantes extraíbles, anchura útil 580 mm, profundidad útil 480 mm.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Altura	1000 mm
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	30x28G
Tipo de producto	Estación de oficina

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
--	-------------