

Garant**Armario de estantes con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	945001 2000
GTIN	4062406135492
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario de estantes en 30×11G. Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035.
Puertas antracita RAL 7016, con **recubrimiento de polvo**.

Nota:

Los estantes para los armarios de estantes GridLine se encuentran bajo el n.º 944061, 944065. Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Altura	2000 mm
Peso	45 kg

Anchura	750 mm
Profundidad en G	11
Anchura en G	30
Altura útil	1845 mm
Posicionamiento mango	centro
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	275 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------