



Surtido de coronas perforadas universales, Número de piezas: 10



Datos de pedido

Número de pedido	788042 10
GTIN	4058546228842
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Dientes de metal duro para aumentar la durabilidad, incluso si se taladran materiales densos. Cajas de virutas anchos y profundos para extraer con más facilidad el núcleo de la perforación. Geometría del dentado agresiva para un avance de la perforación hasta 10 veces más rápido en comparación con las coronas perforadas bimetálicas. Ideal para el uso en el sector de la electrónica y la instalación.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros grandes y de roturas en materiales diversos: mampostería, materiales de construcción ligeros, plásticos y madera. No es aplicable para el uso en materiales duros, como hormigón, granito, piedra natural y ladrillo duro, con una dureza mayor que 30 N/mm².

Contenido:

Coronas perforadas universales n.º 788041: 1 ud. de cada tam. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Broca de centrar n.º 788051: 2 uds. tam. 115

Adaptador con broca de centrar n.º 788052: 1 ud. tam. 115-6KT

Lima de diamante: 1 ud.

Llave con hexágono interior: 1 ud.

Almacenamiento en: Maleta de plástico

Pieza de repuesto:

Las brocas de puntear están disponibles en el n.º 788051 y los adaptadores especiales con broca de puntear en el n.º 788052.

Nota:

¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!

Descripción técnica

Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Tipo de producto	Corona perforadora

Accesorios

Zentrierbohrer Longitud total 115 mm	788051 115
Corona perforadora universal sin broca de centrar Ø de broca 76 mm	788041 76
Corona perforadora universal sin broca de centrar Ø de broca 35 mm	788041 35
Adaptador especial con broca de centrar Longitud total 115-6KT mm	788052 115-6KT
Corona perforadora universal sin broca de centrar Ø de broca 68 mm	788041 68
Corona perforadora universal sin broca de centrar Ø de broca 57 mm	788041 57
Corona perforadora universal sin broca de centrar Ø de broca 51 mm	788041 51
Corona perforadora universal sin broca de centrar Ø de broca 44 mm	788041 44