

Garant**Broca de percusión de metal duro SDS-plus, Ø×Longitud total: 28X450mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 789040 28X450 |
| GTIN | 4062406135867 |
| Clase de artículo | 71C |

Descripción**Ejecución:**

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. **La geometría 4×90°** con filos de la misma altura **desarrollados específicamente** y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. **Protección de armadura** con forma **radial**: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil. Robusta placa de metal duro **de una pieza** con 4 filos incorporada como conjunto en el núcleo de perforación. Riesgo de fractura claramente reducido.

Ventaja:

- **Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.**
- **Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.**
- **El diseño 4×4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.**

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Ø | 28 mm |
| Longitud de espiral | 400 mm |
| Longitud total | 450 mm |
| Material de corte | MD |
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor |

| | |
|------------------|-----------------|
| Mango | SDS Plus |
| Tipo de producto | Broca de cincel |