

Garant**Broca de percusión de metal duro SDS-plus, Ø×Longitud total: 32X450mm****Datos de pedido**

Número de pedido	789040 32X450
GTIN	4062406135881
Clase de artículo	71C

Descripción**Ejecución:**

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. **La geometría 4×90°** con filos de la misma altura **desarrollados específicamente** y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. **Protección de armadura** con forma **radial**: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil. Robusta placa de metal duro **de 3 piezas** con punta de centrado reforzada. Los robustos filos secundarios apoyan el avance, permitiendo así conseguir una potencia duradera y una precisión constante.

Ventaja:

- **Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.**
- **Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.**
- **El diseño 4×4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.**

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

Descripción técnica

Longitud de espiral	400 mm
Ø	32 mm
Longitud total	450 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor

Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel