

Garant**Juego de brocas de percusión de metal duro, Ø de broca: 5-12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	789045 5-12
GTIN	4062406135898
Clase de artículo	71C

Descripción**Ejecución:**

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. **La geometría 4x90°** con filos de la misma altura **desarrollados específicamente** y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. **Protección de armadura** con forma **radial**: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil.

Ventaja:

- **Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.**
- **Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.**
- **El diseño 4x4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.**

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789040: 1 ud. de cada
tam. 5; 6; 8 longitud 110 mm;
tam. 6; 8; 10; 12 longitud 160 mm

Almacenamiento en: Caja de plástico

Descripción técnica

Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

Accesorios

Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 10X160 mm	789040 10X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 12X160 mm	789040 12X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 8X110 mm	789040 8X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 6X110 mm	789040 6X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 5X110 mm	789040 5X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 8X160 mm	789040 8X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 6X160 mm	789040 6X160