

**Lámpara LED con batería, 12 V, Tipo: GLI12330****Datos de pedido**

Número de pedido	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Luz de trabajo de 12 V con 10 LED y dos niveles de luminosidad. Ángulo ajustable hasta 200°, gancho para colgar, mosquetón e imán integrado.

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Quality Dress	GLI 12-330
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	300 g
Suministro de energía	a batería

Corriente de alumbrado	330 lm
Ángulo de giro	0 - 200 grados
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073851 B12
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073855 B12