



## Sierra de sable con batería, Tipo: M18ONESX-9



### Datos de pedido

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Número de pedido  | 078220 M18ONESX-9 |
| GTIN              | 4002395287956     |
| Clase de artículo | 03L               |

### Descripción

#### Ejecución:

**Sierra de sable con batería Milwaukee** para trabajar en lugares de difícil acceso.

- **Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.**
- **Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.**
- **Tecnología ONE-KEY™. Personalización completa de los ajustes de la herramienta a través de la conexión Bluetooth™ con la aplicación Milwaukee® ONE-KEY™.**
- **Arranque suave controlable para el máximo control y rapidez.**
- **El freno de motor detiene automáticamente la hoja de sierra al salir del material después de finalizar el corte.**
- **Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.**
- **Sistema electrónico del número de carreras, elevación pendular desactivable.**
- **La optimización del número de carreras en función del material alarga la vida útil de la hoja de sierra.**
- **Sistema antivibración AVS y engranaje oscilante patentado para una suavidad de marcha máxima.**
- **Sistema de protección frente al contragolpe para proteger el engranaje de contragolpes de la pieza de trabajo.**

#### Suministro:

Incluye maleta/bolsa de transporte, 2 baterías, cargador rápido y hoja de sierra.

#### Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo HB 18 V

Conexión de app: OneKey

Quality Dress: M18ONESX-902X

Cantidad de baterías contenidas: 2

Tipo batería: Ion de litio

Capacidad de la batería: 9 Ah

Tensión de batería: 18 V

Longitud de carrera: 28,6 mm

## Descripción técnica

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Embalaje  | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) |
| Vibraciones máximas según EN                      | 15,9 m/s <sup>2</sup>             |
| Particularidad                                    | FIXTEC                            |
| Capacidad de la batería                           | 9 Ah                              |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo HB 18 V            |
| Quality Dress                                     | M18ONESX-902X                     |
| Peso  | 4 kg                              |
| Tensión de batería                                | 18 V                              |
| Longitud de carrera                               | 28,6 mm                           |
| Número de carreras                                | 0 - 3000 min <sup>-1</sup>        |
| Conexión de app                                   | OneKey                            |
| Cantidad de baterías contenidas                   | 2                                 |
| Tipo batería                                      | Ion de litio                      |
| Suministro de energía                             | Con batería                       |
| Tipo de producto                                  | Sierra                            |

## Accesorios

|  |                |
|--|----------------|
| Juego de inicio batería Tipo M18NRG5                               | 073839 M18NRG5 |
| lones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería, tipo de sujeción MB18 V | 073816 MB18    |

|   |                  |
|---|------------------|
| Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería, tensión de la batería MB18 V | 073827 MB18      |
| Juego de inicio batería High Output™ Tipo M18HNRG3                            | 073826 M18HNRG3  |
| Juego de inicio batería High Output™ Tipo M18HNRG55                           | 073830 M18HNRG55 |
| Juego de inicio batería High Output™ Tipo M18HNRG8                            | 073831 M18HNRG8  |
| Juego de inicio batería High Output™ Tipo M18HNRG12                           | 073833 M18HNRG12 |
| Batería iones Li High Output™ Tipo de batería, tensión de la batería MHB3 V   | 073808 MHB3      |
| Batería iones Li High Output™ Tipo de batería, tensión de la batería MHB55 V  | 073809 MHB55     |
| Batería iones Li High Output™ Tipo de batería, tensión de la batería MHB8 V   | 073810 MHB8      |
| Batería iones Li High Output™ Tipo de batería, tipo de sujeción MHB12 V       | 073811 MHB12     |