

Garant GRIDLINE

Estante de alta carga, para anchura de armario / división en G: 40**Datos de pedido**

Número de pedido	942610 40
GTIN	4062406135966
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Estantes de chapa de acero galvanizado, **modelo reforzado para 200 kg de capacidad de carga.**

Idóneo para :

Armarios n.º 942301 – 942367; n.º 942701 – 942767; n.º 942801, 942867.

Suministro:

Estante dividido con soportes.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones. Tener en cuenta la capacidad de carga total del armario.

Material: galvanizado

Anchura: 950 mm

Profundidad: 625 mm

Espesor: 40 mm

Descripción técnica

Profundidad	625 mm
Anchura	950 mm
Espesor	40 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Material	galvanizado
Tipo de producto	Estante

