

Garant GRIDLINE

**Armario colgante con puertas batientes de chapa maciza, Anchura en G: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	943901 40
GTIN	4062406136147
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Panel posterior con perforación de  $9 \times 9$  mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes Easyfix. Cerrable mediante tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. También se suministran con panel posterior cerrado. Pasacables en la parte superior del armario.

**Suministro:**

Armario, incluidos estante y material de fijación.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Paredes distintas pueden requerir material fijación diferente. El cliente debe aclarar este aspecto antes del uso. Estantes individuales con n.º 943914.

**Descripción técnica**

Profundidad	400 mm
ComfortClose	no
Profundidad útil	325 mm
Anchura	1000 mm
Altura	600 mm

Número de estantes	1
Anchura útil	950 mm
Altura útil	445 mm
Peso	31 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	16
Anchura en G	40
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	65 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	250 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario colgante

## Accesorios

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Estante adicional p.armarios colgantes para anchura de armario / división en G 40	943914 40