

**Garant****Armario de estantes sin puertas, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	944009 2000
GTIN	4062406136444
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm.

Armario de estantes equipado en 30x11G.

**Colocación:**

Número de cajas de almacenamiento: 30 x n.º 963321 tam. SB6; 30 x n.º 963321 tam. SB5; 20 x n.º 963321 tam. SB4

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes y cajas de almacenamiento a la vista.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

- **En cuanto a cajas de almacenamiento a la vista ver n.º 963321.**
- **En cuanto a estantes individuales ver n.º 944061, 944065.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Peso	82 kg
Altura útil	1845 mm
Número de estantes	9
Anchura	750 mm
Profundidad	275 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	80 kg
Altura	2000 mm
Frontales del armario	abierto
Anchura en G	30
Profundidad en G	11
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	500 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Estante para armarios de estantes, profundidad 11 G para ancho de armario en G 30	944061 30
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Estante escalonado para armario de estantes, profundidad 11G para ancho de armario en G 30	944065 30