



## Llave de impacto, Tipo: M18ONEFF-1



### Datos de pedido

Número de pedido	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

**Llaves de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas** para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética. **Carcasa metálica** estable y **empuñadura central ergonómica con apoyo suave**. Indicador del estado de carga de la batería, iluminación por LED de la zona de trabajo. Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones. **Sistema electrónico REDLINK PLUS™**: gestión exclusiva del rendimiento:

- **Con comunicación del sistema máquina de accionamiento – batería.**
- **Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.**

DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre 4 marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro. El primer destornillador de percusión del mundo de **1 pulgada y de 18 V a batería FUEL™** proporciona un par de giro de hasta 2033 Nm y tiene un tamaño compacto. Además, no necesita cables ni aire comprimido. El control integrado del número de impactos aumenta los resultados reproducibles del ajuste del par seleccionado. Con nueva batería **High-Output™** de 8,0 Ah.

- **Aplicación ONE KEY™ para personalizar los ajustes de herramienta.**
- **ONE KEY™ Tool Tracker & Tool Security** permite, entre otros, indicar la última posición del aparato.

**Modelo de texto publicitario:**

**Atornilladores de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas** para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética.

**Ventaja:**

DRIVE CONTROL™.

**Suministro:**

Incluye cargador, 2 baterías de iones de litio, caja HD, clip para cinturón.

**Nota:**

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073808.

## Descripción técnica

Par de giro máximo 1er escalón	530 Nm
Portaherramientas dimensiones	1 pul
Frecuencia de impactos 4.º nivel	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	M18ONEFHIWF1-802X
Frecuencia de impactos 3er. nivel	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 1650 min <sup>-1</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Conexión de app	OneKey
Par de giro máximo 4.º nivel	2033 Nm
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 1350 min <sup>-1</sup>
Empleo típico	Heavy Duty
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado exterior
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M42
Par de giro máximo 2º escalón	1020 Nm
Par de giro máximo 3er escalón	1800 Nm
Peso	5,9 kg
Capacidad de la batería	8 Ah
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Cantidad de baterías contenidas	2

Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador de impacto

## Accesorios

Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8