

**Garant****Muela abrasiva de desbaste X-LOCK Universal, Ø de muela x ancho de disco:  
115X7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Clase de artículo	51M

**Descripción****Ejecución:**

Cambio rápido de la muela sin necesidad de herramientas gracias al sistema X-LOCK.  
Para el **uso universal** en **INOX, acero** y fundición.

**Especificación:****A30R-BF.****Nota:**

Las muelas de desbaste X-LOCK son compatibles con modelos anteriores y también se pueden utilizar en lijadoras angulares convencionales.

**Descripción técnica**

Ø de muela	115 mm
Anchura del disco de corte	7 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Serie	Sistema X-LOCK

Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A
Especificación	A30R-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	20-30 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de desbaste

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		