



STEITZ SECURA

Zapato abotinado negro VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 44



Datos de pedido

Número de pedido	092662 44
GTIN	4044348590218
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con **suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.**

Zapato abotinado y bota con cordones con protección textil contra la penetración.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092663.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección	S3
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Número de zapato UE	44
Sexo	Unisex
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad