

**Bota de cordones negra VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 42****Datos de pedido**

Número de pedido	092667 42
GTIN	4044348591369
Clase de artículo	09C

Descripción**Ejecución:**

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con **suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.**

Zapato abotinado y bota con cordones con protección textil contra la penetración.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092668.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Seguridad antiperforación	Textil
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Clase de protección	S3
Número de zapato UE	42
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Botas de seguridad