



Martillo perforador de batería, Tipo: M18FHM



Datos de pedido

Número de pedido	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- **Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo**
- **Caja de engranajes metálica de alta resistencia.**
- **Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.**

Martillo combinado de batería M18 FUEL™ SDS-MAX con motor sin escobillas POWERSTATE™. Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con nueva batería High-Output™ 12,0 Ah.

Tecnología integrada **ONE-KEY™** e interruptor de bloqueo para funcionamiento continuo. Empuñadura posterior larga antivibración, que minimiza las vibraciones.

Ventaja:

Tecnología ONE-KEY™.

Suministro:

Incluye cargador, 1 batería High-Output 18V / 12Ah, maletín.

Nota:

Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073808 y n.º 073840.

Descripción técnica

Quality Dress	M18FHM-121C
Número máximo de golpes	2900 min ⁻¹
Portaherramientas forma	SDS Max
Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	12 Ah
Energía de percusión	11 J
Mango	SDS Max
Intervalo de revoluciones	0 - 380 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	9,4 m/s ²
Embalaje	Maleta de transporte
Peso	10,2 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	45 mm
Conexión de app	OneKey
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 12 mm	787060 12
lones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 6-12 mm	787055 6-12
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo de batería M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Juego de brocas con punta de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 4-10 mm	787057 4-10
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 8 mm	787060 8
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Brocas de metal duro de aplicación múltiplelarga, con asiento SDS plus Ø de broca 10 mm	787060 10
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4-10 mm	787050 4-10
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12