



Lijadora excéntrica con batería, Tipo: M18BOS125



Datos de pedido

Número de pedido	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora excéntrica con batería M18 con preajuste de velocidad de 6 niveles para una capacidad abrasiva adaptada al material. Caja colectora de polvo con filtro integrado. Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™. Plato lijador de 8 perforaciones para una aspiración eficiente.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 5,0 Ah, bolsa de polvo, adaptador de aspiración, adaptador de ampliación, 2x papel abrasivo.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 8 taladros, artículo n.º 567745 y ABRANET artículo n.º 567802.

Descripción técnica

Número de oscilaciones	14000 - 24000 min ⁻¹
Carrera de circuito oscilante	2,4 mm
Quality Dress	M18BOS125-502B
Ø de plato lijador	125 mm
Peso	1,6 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V

Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	2
Capacidad de la batería	5 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

Accesorios

Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo de batería M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 120	567745 120
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 180	567745 180
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 240	567745 240
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 320	567745 320

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 40	567745 40
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 400	567745 400
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 60	567745 60
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 600	567745 600
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 80	567745 80
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Perforación 8x Tamaño de grano 800	567745 800