

ESCHENBACH

## Lupa con luz manual mobilux LED, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	490818 3
GTIN	4048347830177
Clase de artículo	49A

### Descripción

#### Ejecución:

Lente ligera PXM esférica, ambas caras con recubrimiento duro ceratec®, iluminación clara y homogénea con LED SMD y óptica de colimación. Control de tensión con convertidor Step-Up para una iluminación más clara y constante. 3 colores distintos a elegir a través de 2 filtros enchufables adjuntos. Campo visual extra grande para trabajar sin fatiga.

#### Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR6, 3 filtros enchufables y bolsa protectora de lentes.

### Descripción técnica

Lente longitud	90 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Serie	mobilux LED
Cantidad de pilas contenidas	2
Ampliación (múltiplo)	3
Lente anchura	54 mm
Suministro de energía	con pilas
Tipo de lente	esférica
Iluminación	LED SMD
Embalaje	Estuche de protección de lentes
Tipo de producto	Lupa manual con luz

---

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6

081561 LR6