

**JEPSON POWER****Sierra circular manual metálica, Tipo: 8230****Datos de pedido**

Número de pedido	078234 8230
GTIN	4260052466834
Clase de artículo	07E

**Descripción****Ejecución:**

**Sierras circulares metálicas de alto rendimiento** para serrar sin rebabas y con seguridad perfiles y tubos de acero, metales no ferrosos, chapas, placas metálicas y paneles sándwich **sin formación de chispas.**

- **No es necesario utilizar lubricantes refrigerantes.**
- **No es necesario mecanizado posterior.**
- **Corte en cuestión de segundos.**

**Sierra circular manual** metálica.

- **Guía de hoja de sierra exacta, poca formación de rebabas.**
- **Placa de tope resistente.**

**Sierra circular manual** metálica.

- **La móvil, sólida y ligera, solo 7,1 kg.**
- **Ideal para serrar chapas, paneles sándwich, acero fino, placas metálicas, tubos y perfiles de acero, materiales no férricos y materiales compuestos, hasta un grosor de 10 mm.**

**Suministro:**

Incluye 1 hoja de sierra 48Z n.º 078239 tam. 48 y maleta de transporte.

**Nota:**

Riel de guía para 078234 suministrable bajo encargo:

Riel de guía 1400 mm para tam.8320

Riel de guía 600-1200 mm para tam. 8230.

Sierra circular para metal DRY MITER Cutter 9410ND para el aserrado delicado en materiales blandos y sensibles disponible a petición.

## Descripción técnica

Ø de hoja de sierra	230 mm
Profundidad de corte máximo 90°	84 mm
Profundidad de corte máximo 45°	56 mm
Velocidad de giro máxima	2600 min <sup>-1</sup>
Frecuencia de red	50 Hz
Quality Dress	8230
Peso	7,1 kg
Consumo de potencia	1700 W
Tensión de red	230 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Transport case
Tipo de producto	Sierra

## Accesorios

Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Cantidad de dientes 48	078239 48
Soporte de montaje para n.º 078231 Tipo 600526	078238 600526
Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Cantidad de dientes 84	078239 84
Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 230 × 25,4 mm Cantidad de dientes 60	078239 60