



## Lijadora angular de batería 18 V, Tipo: M18FLAG



### Datos de pedido

Número de pedido	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora angular bimanual **de batería**, Ø 230 mm. Versión con interruptor de hombre muerto y protección contra re arranque.

Última generación de motor sin escobillas POWERSTATE™. (accionado por solo un paquete de batería High Output™ de 18 V / 12 Ah)

#### Suministro:

Incluye 1 batería de iones de litio de 18 V / 12 Ah **High Output™**, cargador M12-18 FC, caperuza protectora, mango lateral AVS, tuerca de apriete rápido Fixtec, 2 rejillas de protección contra el polvo intercambiables, maleta de transporte.

### Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	65 mm
Capacidad de la batería	12 Ah
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Velocidad de giro máxima	6600 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	M18FLAG230XPDB-121C
Tensión de batería	18 V
Peso	5,2 kg

Vibraciones máximas según EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Bloqueo contra re arranque	sí
Ø máximo de muela	230 mm
Particularidad	FIXTEC
Particularidad	Interruptor de parada inmediata
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lijadoras angulares

## Accesorios

Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo de batería M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8