



## Lijadora angular GWX, Tipo: 9-115S



### Datos de pedido

Número de pedido	077050 9-115S
GTIN	3165140962537
Clase de artículo	03C

### Descripción

#### Ejecución:

- **Simple y rápido:** Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular sin piezas que puedan perderse ni herramientas adicionales.
- **ya no se requiere ninguna llave adicional.**
- **Completo:** Amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
- **Máxima comodidad** gracias al cambio rápido de accesorios completamente sin herramientas.
- **Fiable:** el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido. Máxima protección del usuario gracias a la señal acústica en caso de montaje correcto.
- **¡Trabajo limpio sin molestos arañazos!** Huellas de rectificado menores y menos marcadas en lijadoras angulares X-LOCK.

Lijadora angular 115 mm, motor de 900 W con refrigeración directa. **Sistema X-Lock.**

#### Suministro:

Incluye empuñadura adicional de control de vibraciones, caperuza protectora, maletín para taller.

### Descripción técnica

Intervalo de revoluciones	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>
Consumo de potencia	900 W
Bloqueo contra re arranque	sí

Particularidad	Número de revoluciones variable
Quality Dress	GWX 9-115 S
Ø máximo de muela	115 mm
Peso	2,1 kg
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Serie	Sistema X-LOCK
Tipo de producto	Lijadoras angulares