



Lijadora angular GWX, Tipo: 14-125



Datos de pedido

Número de pedido	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

- **Simple y rápido:** Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular sin piezas que puedan perderse ni herramientas adicionales.
- **ya no se requiere ninguna llave adicional.**
- **Completo:** Amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
- **Máxima comodidad** gracias al cambio rápido de accesorios completamente sin herramientas.
- **Fiable:** el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido. Máxima protección del usuario gracias a la señal acústica en caso de montaje correcto.
- **¡Trabajo limpio sin molestos arañazos!** Huellas de rectificado menores y menos marcadas en lijadoras angulares X-LOCK.

Lijadora angular 125 mm con motor de 1.400 W. **Sistema X-Lock.**

Suministro:

Incluye empuñadura adicional, caperuza protectora y caja.

Descripción técnica

Particularidad	Arranque suave
Consumo de potencia	1400 W
Ø máximo de muela	125 mm
Bloqueo contra re arranque	sí

Quality Dress	GWX 14-125
Peso	2,3 kg
Intervalo de revoluciones	11000 min ⁻¹
Embalaje	Cartón
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Serie	Sistema X-LOCK
Tipo de producto	Lijadoras angulares