



## Lijadora angular GWX, Tipo: 19-125S



### Datos de pedido

Número de pedido	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Clase de artículo	03C

### Descripción

#### Ejecución:

- **Simple y rápido:** Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular sin piezas que puedan perderse ni herramientas adicionales.
- **ya no se requiere ninguna llave adicional.**
- **Completo:** Amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
- **Máxima comodidad** gracias al cambio rápido de accesorios completamente sin herramientas.
- **Fiable:** el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido. Máxima protección del usuario gracias a la señal acústica en caso de montaje correcto.
- **¡Trabajo limpio sin molestos arañazos!** Huellas de rectificado menores y menos marcadas en lijadoras angulares X-LOCK.

Lijadora angular 125 mm con motor de 1.900 W. **Sistema X-Lock.**

#### Suministro:

Incluye empuñadura adicional de control de vibraciones, caperuza protectora y caja.

### Descripción técnica

Ø máximo de muela	125 mm
Quality Dress	GWX 19-125 S
Consumo de potencia	1900 W

Peso	2,5 kg
Intervalo de revoluciones	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Bloqueo contra re arranque	sí
Particularidad	Número de revoluciones variable; Kickback Control
Embalaje	Cartón
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Serie	Sistema X-LOCK
Tipo de producto	Lijadoras angulares