



## Taladradora de corona hueca, Tipo: MAB455



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 076535 MAB455 |
| GTIN              | 4250187506369 |
| Clase de artículo | 07E           |

### Descripción

#### Ejecución:

- Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
- Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
- Mecanismo de baño de aceite.

Taladro con base magnética para corona hueca robusta para todos los tipos de material. Con portaherramientas MK2, **sistema de cambio rápido sin llave. Incluye fresa de corona de Ø 14 / 18 / 22 mm**, profundidad de corte de 30 mm.

#### Suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para fresa de corona, cadena de seguridad, **gancho de virutas magnético**, sistema lubricador y herramienta de manejo.

#### Nota:

- Encontrará fresas de corona en n.º del 118780 al 118825.
- Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
- Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.

### Descripción técnica

|   |  |
|---|--|
| Anchura   | 175 mm                                 |
| Carrera de trabajo                              | 160 mm                                 |
| Portaherramientas dimensiones                   | 19 mm Weldon                           |
| Ø máximo de taladrado espiral en acero          | 18 mm                                  |
| Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero  | 40 mm                                  |
| Intervalo de velocidades 2. <sup>a</sup> marcha | 450 min <sup>-1</sup>                  |
| Consumo de potencia                             | 1150 W                                 |
| Peso  | 13 kg                                  |
| Anchura pie magnético                           | 168 mm                                 |
| Altura  | 440 mm                                 |
| Intervalo de velocidades 1. <sup>a</sup> marcha | 250 min <sup>-1</sup>                  |
| Longitud pie magnético                          | 84 mm                                  |
| Longitud  | 295 mm                                 |
| Quality Dress                                   | MAB455                                 |
| Portaherramientas forma                         | CM2                                    |
| Suministro de energía                           | Funcionamiento con alimentación de red |
| Embalaje  | Maleta de transporte                   |
| Tipo de producto                                | Taladradora de corona hueca            |

## Accesorios

|   |           |
|---|-----------|
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 17 mm | 118780 17 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 21 mm | 118780 21 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 16 mm | 118780 16 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 25 mm | 118780 25 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 15 mm | 118780 15 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 19 mm | 118780 19 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 20 mm | 118780 20 |

|   |           |
|---|-----------|
| Juego de coronas huecas HSS                         | 118825    |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 26 mm | 118780 26 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 23 mm | 118780 23 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 22 mm | 118780 22 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 24 mm | 118780 24 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 14 mm | 118780 14 |
| Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 18 mm | 118780 18 |