



Taladradora de corona hueca, Tipo: MABASIC200



Datos de pedido

Número de pedido	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Clase de artículo	07E

Descripción

Ejecución:

- Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
- Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
- Mecanismo de baño de aceite.

Taladradora de corona hueca magnética de una velocidad para \varnothing de perforaciones de hasta 32 mm. Con asiento Weldon de 19 mm (3/4 pulgada).

Suministro:

Incluye maleta, alojamiento para corona hueca, espiga de expulsión para taladradora de fresa de corona, cadena de seguridad, sistema lubricador y herramienta de manejo.

Nota:

- Encontrará fresas de corona en n.º del 118780 al 118825.
- Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
- Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.

Descripción técnica

Peso	12 kg
Consumo de potencia	900 W
Anchura pie magnético	168 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Longitud	260 mm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	450 min ⁻¹
Altura	360 mm
Carrera de trabajo	160 mm
Quality Dress	MABASIC200
Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero	32 mm
Anchura	160 mm
Longitud pie magnético	84 mm
Portaherramientas dimensiones	19 mm Weldon
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca

Accesorios

Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Juego de coronas huecas HSS	118825

Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Fresa hueca MDProfundidad de corte 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19