

Garant GRIDLINE

Carcasa de monitor TFT, Tipo: 2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 948401 2 |
| GTIN | 4062406151973 |
| Clase de artículo | 9GS |

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor **TFT** para pantalla plana, cerrable, con estante fijo. Puerta levadiza, regulable con progresión continua autoenganchadora con vidrio de policarbonato.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas levadizas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

| | |
|--|---------|
| Anchura | 1250 mm |
| Carcasa de monitor profundidad útil abajo | 230 mm |
| Carcasa de monitor profundidad útil arriba | 150 mm |
| Altura | 600 mm |
| Profundidad arriba | 200 mm |
| Peso | 36 kg |
| Profundidad abajo | 275 mm |
| Carcasa del monitor anchura útil | 1190 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Carcasa del monitor altura útil | 460 mm |
| Clase de protección IP | IP 41 |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Carcasa del monitor |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11 | 914226 GP11 |
| Tirador deslizante para armarios roperos sin bombillo | 914221 |