



Estereoscopio, Tipo: EZ4W16



Datos de pedido

Número de pedido	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Clase de artículo	49B

Descripción

Ejecución:

Microscopio StereoZoom para obtener imágenes nítidas, luminosas y de alta resolución. Los tamaños de los botones de ajuste, que se adaptan a la forma de la mano, y la marcha ajustable permiten una aplicación prolongada y sin fatiga. La distancia de la vista se puede ajustar individualmente.

Teclado de membrana, con 3 sistemas de luz incidente seleccionables con 5 LED.

- **Cámara CMOS HD de 5 megapíxeles incorporada.**
- **Transferencia de datos inalámbrica mediante aplicación gratuita Leica AirLab (requisitos del sistema: Android a partir de 4.1, iOS a partir de 7.0). La aplicación Leica AirLab permite configurar la cámara y captar, comentar y enviar por correo electrónico imágenes y mediciones. Además, las imágenes se pueden guardar en carpetas de fotos e incorporar a redes sociales.**
- **Acceso a la cámara simultáneo para varios usuarios.**
- **Además, salidas HDMI, USB 2.0 y Ethernet.**
- **Ranura para tarjeta SD integrada.**

Leica EZ4W con tubo abierto y oculares intercambiables. Mediante los oculares 16×/15B se pueden documentar imágenes con una ampliación de hasta 56x.

Suministro:

2 oculares 16×/15B.

Partes opcionales:

Ocular 10x/20B.

Descripción técnica

Luz incidente	3 métodos para elegir: brillo máximo con 5 LED, luz incidente oblicua con 3 LED, luz rasante plana con 2 LED
Distancia de trabajo	100 mm
Sistema de iluminación LED	Incorporado, la iluminación incidente y de transmisión se puede conectar independientemente o en combinación
Iluminación regulable	sí
Ampliación (múltiplo)	12 - 56
Ángulo de observación	60 grados
Sistema óptico	10° Greenough bifocal
Peso	6,3 kg
Zoom	4,4:1
Ø campo visual	4,3 - 18,8 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Estereoscopio