

KERN**Estereoscopio OZL, Tipo: OZL465****Datos de pedido**

Número de pedido	491737 OZL465
GTIN	4045761207516
Clase de artículo	49M

Descripción**Ejecución:**

Estereoscopio binocular económico para la observación sencilla de componentes mecánicos, placas de circuitos impresos y superficies. Óptica Greenough para una calidad de imagen óptima. Iluminación óptima por luz incidente LED atenuable en progresión continua e iluminación de luz por transmisión. Distancia entre ojos ajustable individualmente de 55 a 75 mm. Tubo inclinado 45°. Objetivo con zoom para una ampliación en continuo de 7–45×. Compensación de dioptrías ajustable en los dos lados para una imagen sin fatiga y nítida.

Iluminación anular LED integrada que proporciona un alumbrado sin sombras y uniforme.

Suministro:

Fundas de protección contra el polvo, anteojeras.

Descripción técnica

Zoom	0,7–4,5×
Ø campo visual	28,6 mm
Ampliación (múltiplo)	7 - 45
Distancia de trabajo	105 mm

Ocular	HWF 10x
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Estereoscopio