

## Messwerkzeug-Sortiment, Cantidad de herramientas: 7



### Datos de pedido

Número de pedido	952070 7
GTIN	2050002004061
Clase de artículo	91A

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

#### Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952070: 1 ud.  
 Pie de rey digital GARANT n.º 412680 tam. 150: 1 ud.  
 Micrómetro para exteriores GARANT n.º 420402 tam. 0 – 25: 1 ud.  
 Escuadra de precisión GARANT n.º 450010 tam. 150 × 100: 1 ud.  
 Trazador de metal duro HOLEX n.º 458800 tam. HM: 1 ud.  
 Regla graduada de acero GARANT n.º 461770 tam. 300: 1 ud.  
 Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 ud.  
 Metro plegable de plástico WIHA n.º 466200 tam. 2: 1 ud.

### Descripción técnica

Profundidad en G	16
Anchura	200 mm
Peso	1,65 kg
Cantidad de herramientas	7

Profundidad	400 mm
Anchura en G	8
Ejecución	con herramienta de medición
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x16
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Pie de rey digital IP54 con salida de datos Capacidad de medición 150 mm	412680 150
Regla graduada de acero inoxidable Longitud 300 mm	461770 300
Escuadra biselada de precisión templada, modelo plano inoxidable, precisión 00 Longitud de los lados 150X100 mm	450010 150X100
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 3 m	462210 3
Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952070	952001 952070
Micrómetro de exteriores Capacidad de medición 0-25 mm	420402 0-25
Trazador recto de metal duro Tipo	458800