

Garant**Juego de llaves de boca/estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	952315 7
GTIN	
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952315: 1 ud.

Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.º 614800 tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 ud. cada

Descripción técnica

Anchura en G	6
Cantidad de herramientas	7
Profundidad en G	10
Anchura	150 mm
Profundidad	250 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso	0,616 kg

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6×10
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm	614800 10
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952315	952001 952315
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 9 mm	614800 9
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 11 mm	614800 11
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm	614800 16
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm	614800 13
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm	614800 8
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 14 mm	614800 14