


Garant GRIDLINE

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 20×16G, Altura frontal de cajón / tipo: 125/2**Datos de pedido**

Número de pedido	950220 125/2
GTIN	4062406193263
Clase de artículo	9GB

Descripción**Ejecución:**

Regletas de borde, regletas separadoras ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las perforaciones del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 20×16G.

Idóneo para:

Cajones 20×16G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951560: 1 × tam. 125

Regletas separadoras ranuradas n.º 951510: 4 × tam. 125

Pared separadora enchufable n.º 951741: 15 × tam. 125

Descripción técnica

Cajones superficie útil en G	20×16
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Adecuado para cajones anchura útil	500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil	400 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	20
Altura	100 mm

Adecuado para cajones, profundidad útil en G	16
Peso	1,518 kg
Atributo del nombre de producto	20×16G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

Accesorios

Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951560 125
Paneles separadores enchufables, anchura 4G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951741 125
Separadores ranurados Profundidad 16G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951510 125