



## Juego de llaves de dos bocas, Cantidad de herramientas: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	952535 12
GTIN	4062406152642
Clase de artículo	91A

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

#### Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952535: 1 ud.

Juego de llaves de dos bocas HOLEX n.º 610960 tam. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 ud.

### Descripción técnica

Profundidad en G	24
Anchura en G	10
Anchura	250 mm
Profundidad	600 mm
Cantidad de herramientas	12
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso	2,808 kg

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×24
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610950 12X13
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952535	952001 952535
Llave de dos bocas Ancho de llave 24X26 mm	610950 24X26
Llave de dos bocas Ancho de llave 20X22 mm	610950 20X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610950 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610950 18X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610950 8X9
Llave de dos bocas Ancho de llave 30X34 mm	610950 30X34
Llave de dos bocas Ancho de llave 21X23 mm	610950 21X23
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610950 10X11
Llave de dos bocas Ancho de llave 27X32 mm	610950 27X32
Llave de dos bocas Ancho de llave 16X17 mm	610950 16X17
Llave de dos bocas Ancho de llave 6X7 mm	610950 6X7
Juego de llave de dos bocas Cantidad de llaves 12	610960 12