

**Garant****Juego de llaves estrella de dos bocas acodadas, Cantidad de herramientas: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	952525 11
GTIN	4062406153182
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952525: 1 ud.

Llave de estrella de dos bocas GARANT, con acodado profundo, n.º 615600 tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Cantidad de herramientas	11
Profundidad en G	24
Anchura en G	10
Profundidad	600 mm
Anchura	250 mm
Peso	2,929 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×24

Tipo de producto

Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm

615700 14X15

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm

615700 8X9

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 27X30 mm

615700 27X30

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952525

952001 952525

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 21X23 mm

615700 21X23

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X17 mm

615600 16X17

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 18X19 mm

615600 18X19

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm

615600 6X7

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm

615600 14X15

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 21X23 mm

615600 21X23

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm

615600 10X11

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm

615000 10X11

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 20X22 mm

615600 20X22

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm

615600 8X9

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm

615000 12X13

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm

615600 12X13

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 27X30 mm

615600 27X30

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 24X26 mm

615600 24X26