#### Garant GRIDLING

# Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 20×24G, Cantidad de piezas: 75/3



## Datos de pedido

Número de pedido	950470 75/3
GTIN	4062406153168
Clase de artículo	9GB

## Descripción

### **Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 20×24G.

#### Idóneo para:

Cajones 20×24G.

#### **Contenido:**

Juego de regletas de borde n.º 951580:  $1 \times tam$ . 75 Regletas separadoras ranuradas n.º 951530:  $2 \times tam$ . 75 Pared separadora enchufable 5G n.º 951751:  $2 \times tam$ . 75

Panel separador 10G n.º 951801:  $2 \times tam. 75$ 

## Descripción técnica

Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Adecuado para altura frontal de cajón	75 mm
Cajones superficie útil en G	20×24
Adecuado para cajones, anchura útil en G	20
Adecuado para cajones anchura útil	500 mm



Altura	50 mm
Peso	0,492 kg
Atributo del nombre de producto	20×24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

## **Accesorios**

Paneles separadores enchufables, anchura 10G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951801 75
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951530 75
Paneles separadores enchufables, anchura 5G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951751 75
Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezasProfundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951580 75