

Garant GRIDLINE

**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 20×24G, Cantidad de piezas: 125/2****Datos de pedido**

Número de pedido	950470 125/2
GTIN	4062406153236
Clase de artículo	9GB

**Descripción****Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 20×24G.

**Idóneo para:**

Cajones 20×24G.

**Contenido:**

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 125

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 3 × tam. 125

Pared separadora enchufable 5G n.º 951751: 12 × tam. 125

**Descripción técnica**

Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Cajones superficie útil en G	20×24
Altura	100 mm
Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	20
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Adecuado para cajones anchura útil	500 mm

Peso	1,688 kg
Atributo del nombre de producto	20x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

## Accesorios

Paneles separadores enchufables, anchura 5G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951751 125
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951530 125
Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951580 125