

Garant GRIDLINE

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 26×24G, Cantidad de piezas: 100/1**Datos de pedido**

Número de pedido	950520 100/1
GTIN	4062406153366
Clase de artículo	9GB

Descripción**Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 26×24G.

Idóneo para:

Cajones 26×24G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 100

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 5 × tam. 100

Pared separadora enchufable 4G n.º 951741: 20 × tam. 100

Pared separadora enchufable 6G n.º 951761: 4 × tam. 100

Descripción técnica

Cajones superficie útil en G	26×24
Adecuado para cajones, anchura útil en G	26
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Altura	75 mm
Adecuado para cajones anchura útil	650 mm

Adecuado para altura frontal de cajón	100 mm
Peso	2,146 kg
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

Accesorios

Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951580 100
Paneles separadores enchufables, anchura 4G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951741 100
Paneles separadores enchufables, anchura 6G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951761 100
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951530 100