


Garant GRIDLINE**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 26×24G, Cantidad de piezas: 125/3****Datos de pedido**

Número de pedido	950520 125/3
GTIN	4062406153410
Clase de artículo	9GB

**Descripción****Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 26×24G.

**Idóneo para:**

Cajones 26×24G.

**Contenido:**

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 125

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 3 × tam. 125

Pared separadora enchufable 6G n.º 951761: 11 × tam. 125

Pared separadora enchufable 8G n.º 951781: 3 × tam. 125

**Descripción técnica**

Adecuado para cajones anchura útil	650 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Cajones superficie útil en G	26×24
Altura	100 mm
Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	26

Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Peso	1,926 kg
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

## Accesorios

Paneles separadores enchufables, anchura 8G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951781 125
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951530 125
Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951580 125
Paneles separadores enchufables, anchura 6G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951761 125