

Garant GRIDLINE**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 46×24G, Cantidad de piezas: 100/1****Datos de pedido**

Número de pedido	950620 100/1
GTIN	4062406153724
Clase de artículo	9GB

**Descripción****Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 46×24G.

**Idóneo para:**

Cajones 46×24G.

**Contenido:**

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 100

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 7 × tam. 100

Pared separadora enchufable 4G n.º 951741: 3 × tam. 100

Pared separadora enchufable 6G n.º 951761: 21 × tam. 100

**Descripción técnica**

Cajones superficie útil en G	46×24
Adecuado para altura frontal de cajón	100 mm
Altura	75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	46
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Adecuado para cajones anchura útil	1150 mm

Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Peso	2,887 kg
Atributo del nombre de producto	46x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

## Accesorios

Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951580 100
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951530 100
Paneles separadores enchufables, anchura 4G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951741 100
Paneles separadores enchufables, anchura 6G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951761 100