


Garant GRIDLINE**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 46×24G, Cantidad de piezas: 125/3****Datos de pedido**

Número de pedido	950620 125/3
GTIN	4062406153762
Clase de artículo	9GB

Descripción**Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 46×24G.

Idóneo para:

Cajones 46×24G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 125

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 3 × tam. 125

Pared separadora enchufable 10G n.º 951801: 2 × tam. 125

Pared separadora enchufable 12G n.º 951821: 3 × tam. 125

Descripción técnica

Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Adecuado para cajones anchura útil	1150 mm
Cajones superficie útil en G	46×24
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Altura	100 mm

Adecuado para cajones, anchura útil en G	46
Peso	1,74 kg
Atributo del nombre de producto	46x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

Accesorios

Paneles separadores enchufables, anchura 12G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951821 125
Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951580 125
Paneles separadores enchufables, anchura 10G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951801 125
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951530 125