

Garant GRIDLINE**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 56×24G, Cantidad de piezas: 75/1****Datos de pedido**

Número de pedido	950670 75/1
GTIN	4062406153809
Clase de artículo	9GB

Descripción**Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 56×24G.

Idóneo para:

Cajones 56×24G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 75

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 7 × tam. 75

Pared separadora enchufable 6G n.º 951761: 18 × tam. 75

Pared separadora enchufable 10G n.º 951801: 2 × tam. 75

Descripción técnica

Adecuado para cajones, anchura útil en G	56
Adecuado para cajones anchura útil	1400 mm
Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	75 mm
Altura	50 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24

Cajones superficie útil en G	56x24
Peso	1,408 kg
Atributo del nombre de producto	56x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

Accesorios

Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951530 75
Paneles separadores enchufables, anchura 10G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951801 75
Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951580 75
Paneles separadores enchufables, anchura 6G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951761 75