

Garant GRIDLINE

**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 56×24G, Cantidad de piezas: 125/2****Datos de pedido**

Número de pedido	950670 125/2
GTIN	4062406153861
Clase de artículo	9GB

**Descripción****Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 56×24G.

**Idóneo para:**

Cajones 56×24G.

**Contenido:**

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 125

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 6 × tam. 125

Pared separadora enchufable 8G n.º 951781: 15 × tam. 125

**Descripción técnica**

Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Cajones superficie útil en G	56×24
Adecuado para cajones, anchura útil en G	56
Adecuado para cajones anchura útil	1400 mm
Altura	100 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24

Peso	3,155 kg
Atributo del nombre de producto	56x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

---

## Accesorios

Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezasProfundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951580 125
Separadores ranuradosProfundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951530 125
Paneles separadores enchufables,anchura 8G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951781 125