

Garant GRIDLINE**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 56×24G, Cantidad de piezas: 75/2****Datos de pedido**

Número de pedido	950670 75/2
GTIN	4062406153816
Clase de artículo	9GB

Descripción**Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 56×24G.

Idóneo para:

Cajones 56×24G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 75

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 6 × tam. 75

Pared separadora enchufable 8G n.º 951781: 15 × tam. 75

Descripción técnica

Adecuado para cajones anchura útil	1400 mm
Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	56×24
Adecuado para altura frontal de cajón	75 mm
Altura	50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	56

Peso	1,438 kg
Atributo del nombre de producto	56x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

Accesorios

Paneles separadores enchufables, anchura 8G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951781 75
Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951580 75
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951530 75