


Garant GRIDLINE**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 56×24G, Cantidad de piezas: 125/1****Datos de pedido**

Número de pedido	950670 125/1
GTIN	4062406153854
Clase de artículo	9GB

**Descripción****Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 56×24G.

**Idóneo para:**

Cajones 56×24G.

**Contenido:**

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 125

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 7 × tam. 125

Pared separadora enchufable 6G n.º 951761: 18 × tam. 125

Pared separadora enchufable 10G n.º 951801: 2 × tam. 125

**Descripción técnica**

Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Adecuado para cajones anchura útil	1400 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	56
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Altura	100 mm

Cajones superficie útil en G	56x24
Peso	3,378 kg
Atributo del nombre de producto	56x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

## Accesorios

Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951580 125
Paneles separadores enchufables, anchura 10G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951801 125
Paneles separadores enchufables, anchura 6G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951761 125
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951530 125