

HOLEX
Plato de torno de tres garras, fundición, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, Ø exterior A: 160mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 312906 160 |
| GTIN | 4062406154523 |
| Clase de artículo | 32W |

Descripción
Ejecución:

- **Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.**
- **Cuerpo de fundición o de acero.**
- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad, superior a DIN 6386.**

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. El mandrino se fija por la parte trasera con tornillos. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:
DIN 702-4.
Suministro:

Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales n.º312971 – 312986.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|---|
| Ø de centrado B | 125 mm |
| Altura con mordazas H ₂ | 96,5 mm |
| Paso E | 42 mm |
| Peso | 10 kg |
| Ø exterior A | 160 mm |
| Altura sin mordazas H ₁ | 64,5 mm |
| Velocidad de giro máxima | 3600 min ⁻¹ |
| Profundidad de centraje C | 4 mm |
| Norma | DIN 702-4 |
| Material | Fundición |
| Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
| Tipo de producto | Plato plano espiral |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 160 | 312971 160 |
| Juego de garras de interior 3 piezas, templadas Para tipo de plato 160 | 312986 160 |
| Juego de garras de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 160 | 312976 160 |
| Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 160 | 312981 160 |
| Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm | 313033 15 |
| Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm | 313036 15 |