

**HOLEX****Plato de torno de tres mordazas, acero, asiento cilíndrico de centrado, DIN 702-4, Ø exterior A: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	312911 200
GTIN	4062406154615
Clase de artículo	32W

**Descripción****Ejecución:**

- **Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.**
- **Cuerpo de fundición o de acero.**
- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad, superior a DIN 6386.**

**Aplicación:**

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. El mandrino se fija por la parte trasera con tornillos. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

**Norma:****DIN 702-4.****Suministro:**

Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

**Partes opcionales:**

**Garras de recambio y adicionales** n.º312971 – 312986.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	4000 min <sup>-1</sup>
Altura con mordazas H <sub>2</sub>	107 mm
Paso E	55 mm
Ø exterior A	200 mm
Peso	17,5 kg
Ø de centrado B	160 mm
Profundidad de centraje C	4 mm
Altura sin mordazas H <sub>1</sub>	78 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Acero
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX
Tipo de producto	Plato plano espiral

## Accesorios

Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200	312981 200
Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Juego de bocas 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200	312970 200
Juego de garras de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 200	312976 200
Juego de garras de interior 3 piezas, templadas Para tipo de plato 200	312986 200
Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 200	312971 200
Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15