

HOLEX**Plato de torno de tres garras, fundición, asiento cilíndrico de centrado, DIN 702-4, Ø exterior A: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	312906 250
GTIN	4062406154547
Clase de artículo	32W

Descripción**Ejecución:**

- **Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.**
- **Cuerpo de fundición o de acero.**
- **Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.**
- **Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificadas.**
- **Alta precisión de concentricidad, superior a DIN 6386.**

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centrado o para el alojamiento con brida. El mandrino se fija por la parte trasera con tornillos. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:**DIN 702-4.****Suministro:**

Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.

1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales n.º312971 – 312986.

Descripción técnica

Ø de centrado B	200 mm
Ø exterior A	250 mm
Profundidad de centraje C	5 mm
Peso	29 kg
Paso E	76 mm
Altura con mordazas H ₂	119 mm
Velocidad de giro máxima	2500 min ⁻¹
Altura sin mordazas H ₁	85 mm
Norma	DIN 702-4
Material	Fundición
Código de colores para accesorios	Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX
Tipo de producto	Plato plano espiral

Accesorios

Tope de la pieza de trabajo Altura h 15 mm	313033 15
Tope de la pieza, módulo básico Altura h 15 mm	313036 15
Juego de garras 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250	312971 250
Juego de garras de interior 3 piezas, templadas Para tipo de plato 250	312986 250
Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas Para tipo de plato 250	312981 250
Juego de garras de base 3 piezas, templadas Para tipo de plato 250	312976 250