

**TMSERROR, Tipo: GBH18V-26F****Datos de pedido**

Número de pedido	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Martillo perforador con batería de 18 V con portaherramientas SDS-plus y motor sin escobillas.

- **Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.**
- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Extremadamente robusto: La Electronic Motor Protection apaga el motor en caso de sobrecarga; completamente operativo incluso después de un ensayo de caída de 2 m sobre hormigón.**

Martillo perforador de batería, ideal para el uso diario.

- **Pleno control gracias a KickBack Control y Electronic Precision Control.**
- **Posibilidad de trabajo limpio en combinación con aspiración de polvo opcional GDE 18V-16.**

Ventaja:

Motor Brushless.

Suministro:

Incluye 2 baterías de 18 V / 8,0 Ah **ProCore**, cargador, portabrocas de cambio rápido de 13 mm, tope de profundidad, empuñadura adicional, L-Boxx 136.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Energía de percusión	2,6 J
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	26 mm
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Peso	3,6 kg
Tensión de batería	18 V
Vibraciones máximas según EN	13 m/s ²
Quality Dress	GBH 18V-26 F
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Número máximo de golpes	4350 min ⁻¹
Capacidad de la batería	8 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073865 C18
	073857 C18

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073856 C18

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V

073851 B18

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073858 C18

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V

073853 B18

Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073867 C18

Cargador de batería Tipo 1880CV

073866 1880CV

Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073863 C18